



TXA111



ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320mA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	320 mA
--------------	--------

Τάση

Τάση εξόδου	28 - 32 V
-------------	-----------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm ²
---------------------------	----------------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm ²
-------------------------	----------------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
------------------	----------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----