



HZI855

ATS controller + COM voor vermogensomschakelaars (HIB & scheiders)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 415 V
----------------------	-------------

Uitvoering

Bussysteem	MODBUS
------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede uitgangen met massieve aders	1,5 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgangen soepele aders	1,5 - 2,5 mm ²
Type connector/steker bussysteem	RS485
Aansluitwijze bus-ingang	Schroefaansluiting
Aansluitwijze ingang	Schroefaansluiting
Type aansluiting uitgang	Schroefaansluiting

Samenstelling

Aantal uitgangen	6
Aantal ingangen	6
Type display	LCD

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-30 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op	Deur
---------------	------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	10 W
-------------------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65
--	------

Installatie, montage

Aandraaimoment besturings- en hulpcontact	0,6 - 5 NM
---	------------