



HZI855

Controlador aut. p/disjuntores

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 415 V
------------------------------------	-------------

Arquitetura

Comunicação	MODBUS
-------------	--------

Conexão

Saída de secção transversal com condutor rígido	1,5 - 2,5 mm ²
Secção transversal de saída com condutor flexível	1,5 - 2,5 mm ²
Tipo de conector	RS485
Tipo de ligação de entrada bus	Terminal de parafuso
Tipo de ligação da entrada	Terminal de parafuso
Tipo de ligação da saída	Terminal de parafuso

Equipamento

Número de saídas	6
Número de entradas	6
Tipo de visor	LCD

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-30 - 70 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C

Instalação, montagem

Montagem	Porta
----------	-------

Potência

Potência consumida	10 W
--------------------	------

Segurança

Índice de proteção IP	IP65
-----------------------	------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar	0,6 - 5 Nm
--	------------