



HZI855

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΗΙΒ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση λειτουργίας Ue 230 - 415 V

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus MODBUS

Σύνδεση

Διατομή εξόδου με άκαμπτο αγωγό 1,5 - 2,5 mm²

Έξοδος διατομής με εύκαμπτο αγωγό 1,5 - 2,5 mm²

Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus RS485

Τύπος σύνδεσης είσοδος bus Βιδωτοί ακροδέκτες

Είσοδος τύπου σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τύπος σύνδεσης εξόδου Βιδωτοί ακροδέκτες

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 6

Αριθμός εισόδων 6

Είδος ένδειξης LCD

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -30 - 70 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -40 - 70 °C

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Πόρτα

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος 10 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP65

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Όνομαστική ροπή σφίξιματος του κυκλώματος ελέγχου και των βοηθητικών επαφών 0,6 - 5 Nm