




EE883



Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Úhel záběru	360 - 360

Nastavení

Časové zpoždění	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	2 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Rozměry

Doporučená montážní výška	2,50 - 2,50 m
---------------------------	---------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 50 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
----------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ano

Texty

Funkce	Paralelní zapojení několika detektorů pro rozšíření detekční oblasti
Způsob montáže	Pro montáž na strop

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----