




EE883



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ HYPER FREQUENCY 360 ΜΟΙΡΩΝ IP54

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 15 Min
---------------------	--------------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	2 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) πολυανθρακικό (PC)
-------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP54
---------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

Κείμενο

Λειτουργία	Παράλληλη σύνδεση πολλών ανιχνευτών για την επέκταση της περιοχής ανίχνευσης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση στην οροφή

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----