




EE883



Rörelsevakt HF 360° 8m Ø

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	360 - 360
Typ av sensor	Rörelsedetektor

Inställningar

Tidsfördröjning	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	2 - 1000 lx
------------------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd	2,50 - 2,50 m
---------------------------------	---------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50 °C
------------------	-------------

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Polykarbonat (PC)
----------	--

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
---------------------	------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Text

Funktion	Parallell koppling av flera detektorer för att utöka detekteringsområdet
Utförande	För takmontering

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----