




EE883



### Технічні характеристики

#### Виявлення

Кут виявлення	360 - 360
Тип датчика	Датчик руху

#### Налаштування

Затримка в часі	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

#### Освітлення

Регульована яскравість відгуку	2 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

#### Розміри

Рекомендована висота монтажу	2,50 - 2,50 m
------------------------------	---------------

#### Умови використання

Робоча температура	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

#### Матеріали

Матеріал	Акрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS) Полікарбонат (PC)
----------	---

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP54
-----------------------------------	------

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Так

#### Тексти

Режим встановлення	Для стельового монтажу
Функція	Паралельне підключення декількох детекторів для розширення області виявлення

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----