



CDB663E

FID zaštitna sklopka 3P+N 63A 30mA tip B

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola	3P+N
Broj polova	4

Električna struja

Nazivna struja	63 A
Nazivna rezidualna radna struja I_{dn}	30 mA
Moć isključenja i uključenja I_{dm}	0,80 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I_{nc} prema EN61008-1	10 kA
Nazivna struja pri -25°C	63 A
Nazivna struja pri -20°C	63 A
Nazivna struja pri -15°C	63 A
Nazivna struja pri -10°C	63 A
Nazivna struja pri -5°C	63 A
Nazivna struja pri 0°C	63 A
Nazivna struja pri 5°C	63 A
Nazivna struja pri 10°C	63 A
Nazivna struja pri 15°C	63 A
Nazivna struja pri 20°C	63 A
Nazivna struja pri 25°C	63 A
Nazivna struja pri 30°C	63 A
Nazivna struja pri 35°C	63 A
Nazivna struja pri 40°C	63 A
Nazivna struja pri 45°C	63 A
Nazivna struja pri 50°C	63 A
Nazivna struja pri 55°C	63 A
Nazivna struja pri 60°C	63 A
Nazivna struja pri 65°C	55 A
Nazivna struja pri 70°C	50 A

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment gornje klem	3,60 - 3,60 Nm
Nazivni zatezni moment donje klem	3,60 - 3,60 Nm

Napon

Nazivni radni napon U_e	230 - 400 V
Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon U_i	400 V
Vrijednost dielektrične čvrstoće strujne frekvencije	2 kV
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	4000 V
Nazivni podnosivi impulsni napon U_{imp} IEC 60947-3	6000 V
Maks. radni napon	440 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Sigurnost

Vrsta rezidualne struje	B
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Instalacija, montaža

Vrsta gornjeg priključka za modularne uređaje	Vijčana stezaljka
Vrsta donjeg priključka za modularne uređaje	biconnect

Veza

Presjek vijčanog izlaza, za masivne vodiče	1 - 25 mm ²
Presjek izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 16 mm ²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	9,29 W
-----------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Maks. visina	2000 m
Radna temperatura	-25 - 70 °C

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	10000
Broj mehaničkih operacija	20000

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje	Poravnata klemna
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređaje	Poravnata klemna

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	72 mm
Dubina	70 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----