



TYBS704A



**Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés

ETS  
easy

**Architecture**

Système bus

EIB

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée

4

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX

Non

**Equipement**

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

**Installation, montage**

Montage sur

Encastré

**Éclairage**

Contrôle des LED

Non

**Matière**

Matériau

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5-+45 °C

**Câble**

Longueur du câble

0,25 m

**Tension**

Tension d'entrée

3,3-3,3 V

Tension de service par bus

21-32 V

Type de tension d'alimentation

DC

Tension d'alimentation du système

30 V DC Via le bus

**Dimensions**

Longueur

43 mm

Hauteur

28,5 mm

Profondeur

15,4 mm

**Textes**

Mode d'installation

Pour montage encastré et en parois creuses

Type de raccordement

Avec câble préconfectionné

**Durabilité**

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui