



TYBS704A



### Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

##### Architecture

Système bus	KNX
-------------	-----

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4
-----------------------------	---

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

##### Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

##### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

##### Éclairage

Contrôle des LED	Non
------------------	-----

##### Matière

Matériau	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

##### Câble

Longueur du câble	0,25 m
-------------------	--------

##### Tension

Tension d'entrée	3,3-3,3 V
Tension de service par bus	21-32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

##### Dimensions

Longueur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	15,4 mm

##### Textes

Mode d'installation	Pour montage encastré et en parois creuses
Type de raccordement	Avec câble préconfectionné

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui