



TYBS704A



## Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

Bussysteem KNX

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS easy

#### Elektrische Stroom

Aantal ingangen 4

#### Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Verlichting

LEDbesturing Nee

#### Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

#### Kabel

Kabellengte 0,25 m

#### Spanning

Ingangsspanning 3,3-3,3 V

Netspanning via bus 21-32 V

Type voeding DC

Systeemsparing 30 V DC via bus

#### Afmetingen

Lengte 43 mm

Hoogte 28,5 mm

Diepte 15,4 mm

#### Teksten

Montagewijze Voor inbouw- en hollewandmontage

Aansluitwijze Met kabel voorgemonteerd

#### Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja