



TYBS704A



Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy

Architecture

Système bus

EIB

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

Installation, montage

Montage

Encastré

Éclairage

Contrôle par LED

Non

Matière

Matière

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

-5-+45 °C

Câble

Longueur de câble

0.25 m

Tension

Tension d'entrée

3.3-3.3 V

Tension de service par bus

21-32 V

Type de tension d'alimentation

DC

Tension d'alimentation du système

30 V DC via le bus

Dimensions

Longueur

43 mm

Hauteur

28.5 mm

Profondeur

15.4 mm

Textes

Mode de montage

Pour montage encastré et en paroi creuse

Type de raccordement

Avec câble pré-confectionné

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui