



TYBS704A



Módulo de entradas binarias, empotrar, 4, KNX Secure

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Arquitectura

Sistema de bus	KNX
----------------	-----

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	4
--------------------------------	---

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Equipo

Señal de tensión externa necesaria	No
Radiofrecuencia bidireccional	No
Con batería	No
Con control HVAC	No

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Iluminación

LED de control	No
----------------	----

Materiales

Material	Plástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +45 °C
-------------------------------	-------------

Cable

Longitud de cable	0,25 m
-------------------	--------

Tensión

Tensión de entrada	3,3-3,3 V
Tensión de servicio del BUS	21-32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus

Dimensiones

Longitud	43 mm
Altura	28,5 mm
Profundidad	15,4 mm

Texto

Tipo de montaje	Para montaje empotrado y en pared hueca
Tipo de conexión	Con cable pre-ensamblado

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí