



TYBS704A



## KNX e/s secure Wejście przyciskowe 4-krotne, podtynkowe

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

#### Architektura

System magistralny	magistrala EIB
--------------------	----------------

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	4
----------------------------	---

#### Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie
Z układem sterowania HVAC	Nie

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Oświetlenie

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

#### Kabel

Długość kabla	0,25 m
---------------	--------

#### Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	3,3-3,3 V
Napięcie robocze magistrali	21-32 V
Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

#### Wymiary

Długość	43 mm
Wysokość	28,5 mm
Głębokość	15,4 mm

#### Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
Typ połączenia	Ze wstępnie zamontowanym kablem

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak