



TYBS704A



## Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bussysteem	KNX
------------	-----

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	4
-----------------	---

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

#### Kabel

Kabellengte	0,25 m
-------------	--------

#### Spanning

Ingangsspanning	3,3-3,3 V
Netspanning via bus	21-32 V
Type voeding	DC
Systeemsparing	30 VDC via bus

#### Afmetingen

Lengte	43 mm
Hoogte	28,5 mm
Diepte	15,4 mm

#### Teksten

Montagewijze	Voor inbouw- en hollewandmontage
Aansluitwijze	Met kabel voorgemonteerd

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja