



TYBS704A



Módulo 4 canais universais encastrar KNX Secure

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	KNX
-------------	-----

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	4
-----------------------------	---

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Não
Para controlo AVAC	Não

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Não
-----------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +45 °C
------------------------------	-------------

Cabo

Comprimento do cabo	0,25 m
---------------------	--------

Tensão

Tensão de entrada	3,3-3,3 V
Tensão de funcionamento do bus	21-32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

Dimensões

Comprimento	43 mm
Altura	28,5 mm
Profundidade	15,4 mm

Texto

Modo de instalação	Para montagem embutida e montagem em parede oca
Tipo de ligação	Com cabo pré-montado

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim