



TYBS704A



## ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 4 ΕΙΣΟΔΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

|             |     |
|-------------|-----|
| Σύστημα bus | EIB |
|-------------|-----|

#### Ρυθμίσεις

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου | 4 |
|----------------------------|---|

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος | Όχι |
|-----------------------------------|-----|

#### Συνδεσιμότητα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Με ασύρματο σύστημα KNX | Όχι |
|-------------------------|-----|

#### Εξοπλισμός

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα | Όχι |
| Με μπαταρία              | Όχι |
| Με έλεγχο HVAC           | Όχι |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

#### Φωτισμός

|             |     |
|-------------|-----|
| Έλεγχος LED | Όχι |
|-------------|-----|

#### Υλικά

|             |              |
|-------------|--------------|
| Υλικό       | Πλαστικό     |
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035         |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - +45 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Καλώδιο

|                |        |
|----------------|--------|
| Μήκος καλωδίου | 0,25 m |
|----------------|--------|

#### Τάση

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Τάση εισόδου                | 3,3-3,3 V        |
| Τάση λειτουργίας μέσω bus   | 21-32 V          |
| Τύπος τροφοδοσίας τάσης     | DC               |
| Τροφοδοσία τάσης συστήματος | 30 V DC μέσω bus |

#### Διαστάσεις

|       |         |
|-------|---------|
| Μήκος | 43 mm   |
| Ύψος  | 28,5 mm |
| Βάθος | 15,4 mm |

#### Κείμενο

|                     |  |
|---------------------|--|
| Τρόπος εγκατάστασης | Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα |
| Είδος σύνδεσης      | Με προσυναρμολογημένο καλώδιο                |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |