




TYBS704A



Binäringång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Elektrisk ström

Antal ingångar	4
----------------	---

Utrustning

Extern signalspänning nödvändig	Nej
---------------------------------	-----

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Utrustning

Radiofrekvens tvåvägs	Nej
Med batteri	Nej
Med HVAC-kontroll	Nej

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Belysning

LED-styrning	Nej
--------------	-----

Material

Material	Plast
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - +45 °C
-----------------	-------------

Kabel

Kabellängd	0,25 m
------------	--------

Spänning

Ingångsspänning	3,3-3,3 V
Driftspänning över buss	21-32 V
Matarspänning	DC
Matningsspänning	30 V DC via buss

Dimensioner

Längd	43 mm
Höjd	28,5 mm
Djup	15,4 mm

Text

Utförande	För infälld montering
Anslutningstyp	Med förmonterad ledning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja