



TYBS704A



## Binäringång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|           |     |
|-----------|-----|
| Bussystem | EIB |
|-----------|-----|

#### Inställningar

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Konfigurationsläge som stöds | ETS<br>easy |
|------------------------------|-------------|

#### Elektrisk ström

|                |   |
|----------------|---|
| Antal ingångar | 4 |
|----------------|---|

#### Utrustning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Extern signalspänning nödvändig | Nej |
|---------------------------------|-----|

#### Anslutning

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Med bussystem KNX radio | Nej |
|-------------------------|-----|

#### Utrustning

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Radiofrekvens tvåvägs | Nej |
| Med batteri           | Nej |
| Med HVAC-kontroll     | Nej |

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Belysning

|              |     |
|--------------|-----|
| LED-styrning | Nej |
|--------------|-----|

#### Material

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Plast   |
| Färg     | Ljusgrå |
| RAL-kod  | 7035    |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -5 - +45 °C |
|------------------|-------------|

#### Kabel

|            |        |
|------------|--------|
| Kabellängd | 0,25 m |
|------------|--------|

#### Spänning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ingångsspänning         | 3,3-3,3 V        |
| Driftspänning över buss | 21-32 V          |
| Matarspänning           | DC               |
| Matningsspänning        | 30 V DC via buss |

#### Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 43 mm   |
| Höjd  | 28,5 mm |
| Djup  | 15,4 mm |

#### Text

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Utförande      | För infälld montering   |
| Anslutningstyp | Med förmonterad ledning |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |