



TYBS794A



Schakelaarinterface 4 ingangen + 4 led-uitgangen, KNX Secure

Technische karakteristieken

Architectuur

Bussysteem	KNX
------------	-----

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	8
-----------------	---

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LEDbesturing	Nee
--------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Kabel

Kabellengte	0,25 m
-------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	5-5 V
Netspanning via bus	21-32 V
Type voeding	DC
Systeemsparing	30 V DC via bus

Afmetingen

Lengte	43,5 mm
Hoogte	35,5 mm
Diepte	15,4 mm

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw- en hollewandmontage
Aansluitwijze	Met kabel voorgemonteerd

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja