




TYBS794A



Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Architektura

Sběrníkový systém	EIB
-------------------	-----

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	8
------------------------	---

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ne
S řízením systému HVAC	Ne

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Osvětlení

Ovládání LED	Ne
--------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Kabel

Délka kabelu	0,25 m
--------------	--------

Napětí

Vstupní napětí	5-5 V
Provozní napětí nad sběrníci	21-32 V
Typ napájecího napětí	DC
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici

Rozměry

Délka	43,5 mm
Výška	35,5 mm
Hloubka	15,4 mm

Texty

Způsob montáže	Pro montáž pod omítku a do dutých příček
Typ připojení	S předmontovaným kabelem

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano