



TYBS702A

Módulo de entrada binaria, empotrar, 2, KNX Secure

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible

ETS
easy

Arquitectura

Sistema de bus

Bus EIB

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada

2

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

Equipo

Señal de tensión externa necesaria

No

Radiofrecuencia bidireccional

No

Con batería

No

Con control HVAC

No

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Iluminación

LED de control

No

Materiales

Material

Plástico

Colour

Gris claro

Código RAL

7035

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5-+45 °C

Cable

Longitud de cable

0,25 m

Tensión

Tensión de entrada

3,3-3,3 V

Tensión de servicio del BUS

21-32 V

Tipo de alimentación de tensión

CC

Tensión de alimentación del sistema

30 V DC vía bus

Dimensiones

Longitud

43 mm

Altura

28,5 mm

Profundidad

15,4 mm

Texto

Tipo de montaje

Para montaje empotrado y en pared hueca

Tipo de conexión

Con cable pre-ensamblado

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí