



TYBS702A

Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5-+45 °C
---------------------	-----------

Kabel

Kabellengte	0,25 m
-------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	3,3-3,3 V
Netspanning via bus	21-32 V
Type voeding	DC
Systeemsanping	30 VDC via bus

Afmetingen

Lengte	43 mm
Hoogte	28,5 mm
Diepte	15,4 mm

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw- en hollewandmontage
Aansluitwijze	Met kabel voorgemonteerd

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja