



TYBS702A

Módulo 2 canais universal encastrado KNX Secure

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação KNX

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada 2

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Não

Para controlo AVAC Não

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Iluminação

Controlo de LED Não

Materiais

Material Plástico

Cor Cinzentos-claro

Código RAL 7035

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +45 °C

Cabo

Comprimento do cabo 0,25 m

Tensão

Tensão de entrada 3,3-3,3 V

Tensão de funcionamento do bus 21-32 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

Tensão de alimentação do sistema 30V DC via bus

Dimensões

Comprimento 43 mm

Altura 28,5 mm

Profundidade 15,4 mm

Texto

Modo de instalação Para montagem embutida e montagem em parede oca

Tipo de ligação Com cabo pré-montado

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim