



TYBS702A

ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus	KNX
-------------	-----

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με μπαταρία	Όχι
Με έλεγχο HVAC	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Όχι
-------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου	0,25 m
----------------	--------

Τάση

Τάση εισόδου	3,3-3,3 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21-32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus

Διαστάσεις

Μήκος	43 mm
Ύψος	28,5 mm
Βάθος	15,4 mm

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
Είδος σύνδεσης	Με προσυναρμολογημένο καλώδιο

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι