



TYBS702A

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Архітектура

Система шин	KNX
-------------	-----

Електричний струм

Кількість кіл електричного струму на вході	2
--	---

Обладнання

Необхідна зовнішня напруга сигналу	Ні
------------------------------------	----

Підключення

Із системою шин KNX радіо	Ні
---------------------------	----

Обладнання

Радіочастотний двосторонній	Ні
-----------------------------	----

З батареєю	Ні
------------	----

З керуванням HVAC	Ні
-------------------	----

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Освітлення

Керування світлодіодами	Ні
-------------------------	----

Матеріали

Матеріал	Пластик
----------	---------

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

Код RAL	7035
---------	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

Кабель

Довжина кабелю	0,25 m
----------------	--------

Напруга

Вхідна напруга	3,3-3,3 V
----------------	-----------

Робоча напруга шини	21-32 V
---------------------	---------

Тип напруги живлення	Постійний струм
----------------------	-----------------

Системна напруга	30 В DC через шину
------------------	--------------------

Розміри

Довжина	43 mm
---------	-------

Висота	28,5 mm
--------	---------

Глибина	15,4 mm
---------	---------

Тексти

Режим встановлення	Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожній стіні
--------------------	--

Тип з'єднання	З попередньо змонтованим кабелем
---------------	----------------------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----