



SL200801LED

SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Geschikt voor

SL LED 20x80

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

