



SL200801LED

SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

##### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

##### Geschikt voor

SL LED 20x80

##### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

