



SL200801LED

SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Geschikt voor

SL LED 20x80

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

