



SL200802D3

SL Recy30%, deksel 20x80 mm, esdoorn

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Esdoorn
Oppervlakte behandeling	Gefolied

Deksel, deur

Deksel met flexrand	Zonder flexrand
---------------------	-----------------

Samenstelling

Met tapijtrand	Nee
Met beschermfolie	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 60 °C
---------------------	-----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

