



SL200552D2

TEHALIT SL Recy30% ECO ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΟΞΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	55 mm
Πλάτος	20 mm
Μήκος	2000 mm

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Χρώμα	Οξιά
Μεταχείριση	Μεμβράνη

Κάλυμμα, πόρτα

Καπάκι με μαλακό χείλος	Χωρίς μαλακό χείλος
-------------------------	---------------------

Εξοπλισμός

Με περιθώριο χαλιού	Όχι
Με προστατευτικό φιλμ	Ναι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

