



SL200801

SL Recy30%, bodemprofiel 20x80 mm zwart

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	6
--	---

Uitrusting

Aantal compartimenten	3 - 3
-----------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Geschikt voor

SL standaard 20x80

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

