



SL200801

SL Recy30%, bodemprofiel 20x80 mm zwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	6
--	---

Samenstelling

Aantal compartimenten	3 - 3
-----------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Geschikt voor

SL met flexrand 20x80 / SL standaard 20x80
--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

