



SL201151

SL Recy30%, bodemprofiel 20x115 mm, zwart

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	115 mm
Breedte	20 mm
Lengte	2000 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	9
--	---

Uitrusting

Aantal compartimenten	4 - 4
-----------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Geschikt voor

SL standaard 20x115

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

