
Технічні характеристики виробу
NRN204



NRN204

Автоматичний вимикач 2P 25kA C-4A 2M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	4 A
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	15 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu AC IEC 60947-2	25 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	25 kA

Архітектура

Тип полюса	2P
Крива	C

Емність

Кількість модулів	2

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1	10 kA

Установлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
Тип напруги живлення	Змінний струм
Номінальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm^2
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm^2
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm^2
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm^2

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
Тип нижньої клеми для модульних пристроїв	biconnect
Тип верхньої клеми для модульних пристроїв	Гвинтові клеми
Можливе положення монтажу на 360°	Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Крок сітки	60 mm

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I^2t	3
Захист від вологості повітря	Для будь-якого клімату
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,36 W

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема

Підключення	
Вирівнювання верхнього з'єднання для модульних пристроїв	Вирівняна клема
Вирівнювання нижнього з'єднання для модульних пристроїв	Вирівняна клема

Розміри	
Висота	83 mm
Ширина	35 mm
Глибина	70 mm

Sustainability	
Відповідність RoHS	Так