




WNA001

cubyko Inter VV associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Traitement	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Courant électrique

Courant nominal IN	10 A
--------------------	------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
Type de connexion / prise	Verrou tournant

Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur
---------------------------	--------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui