



WNA001

cubyko Inter VV associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Satiné
Traitement	Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoliveur
----------------------------	---------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	2 voies
Type de connection / prise	Verrou rotatif

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui