



WNA001

**cubyko Inter VV associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Satiné
Traitement	Laqué

**Identification**

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoliveur
----------------------------	---------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Dimensions**

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de contact	2 voies
Type de connection / prise	Verrou rotatif

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui