




WNA001

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Afmetingen

Afmetingen	75 x 75 mm
------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Soort contact	2-voudig
Type connector/stekker	Draaivergrendeling

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja