




WNA001

CUBΥΚΟ A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Μεταχείριση	Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	μηχανισμό με επένδυση
------------------------	-----------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75 x 75 mm
------------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK08
---------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνα με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι