



WNA037

**Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

**Identification**

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoliveur
----------------------------	---------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connection / prise	Verrou rotatif
----------------------------	----------------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)
-----------	---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui