



WNA037

#### Technische karakteristieken

##### Installatie, montage

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktemontage |
|---------------|-------------------------------------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiaal

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleur                  | Grijs              |
| RAL-kleur              | 7011               |
| Afwerking oppervlakte  | Zijdemat           |
| Materiaal              | Polypropyleen (PP) |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt             |

##### Identificatie

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Samenstelling | Mechanisme met bovenbehuizing |
|---------------|-------------------------------|

##### Connectiviteit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

##### Bediening en signalisatie

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

##### Afmetingen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen               | 75 x 75 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm      |

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK      | IK08 |

##### Architectuur

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedieningselement | Sleutel |
|-------------------|---------|

##### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

##### Aansluiting

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Draaivergrendeling |
|------------------------|--------------------|

##### Teksten

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Verlichting | Zonder verlichting (kan niet worden verlicht) |
|-------------|-----------------------------------------------|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |