



WNA037

Interruptor de llave, 3 posiciones con 0, gris

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	75 x 75 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
---------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí