



WNA035

**Interruptor de llave, 2 posiciones, gris**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

**Identificación**

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
------------------	---

**Dimensiones**

Dimensiones	75 x 75 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK08
---------------------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

**Texto**

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	----------------------------------------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí