



WNA035

## ΣΥΒΥΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ IP55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση<br>Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|-------------------------------------------|

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Υλικά

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Χρώμα                | Γκρι                |
| Κωδικός RAL          | 7011                |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Σατινέ φινίρισμα    |
| Υλικό                | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| Μεταχείριση          | Βερνίκι             |

#### Αναγνωριστικό (ID)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Διάταξη συναρμολόγησης | μηχανισμό με επένδυση |
|------------------------|-----------------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Τρόπος στήριξης | Κάντε κλικ στην τοποθέτηση |
|-----------------|----------------------------|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                 |   |
|-----------------|---|
| Αριθμός μπουτόν | 1 |
|-----------------|---|

#### Διαστάσεις

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Διαστάσεις                           | 75 x 75 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 40 mm      |

#### Ασφάλεια

|                     |      |
|---------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK08 |
|---------------------|------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα IN | 10 A |
|---------------------|------|

#### Σύνδεση

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος |
|----------------|-----------------------------|

#### Κείμενο

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Φωτισμός | Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί) |
|----------|----------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |