



WNA023B

cubyko Poussoir à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Matière

Couleur Blanc pur

Matériau Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 40 mm

Installation, montage

Montage sur En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui