



WNA023B

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
Materiaal	Polypropyleen (PP)

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja