



WNA041

Cubyko double inter V&V LT lumineux associable gris IP55

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Dimensions**

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui