



WNA041

Cubyko double inter V&V LT lumineux associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoliveur
----------------------------	---------------------------

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif
----------------------------	----------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui